

**DNMG 150608, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PS
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning