

**DCMT 070208, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMT 070208 CA515 Type: CA515

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 390 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	GK
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070208
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning