

**Garant**

**GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 15 stk. og opefter, TiAlN, til gevind: 7,51-8,5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	125043 7,51-8,5
GTIN	4062406160012
Artikelklasse	11E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trin, færdigslebne i henhold til dine ønsker.

Til udførelse af borer og 90° forsænkning i ét arbejdsstrin, uden værktøjsskift.

**3-skærsbor**, specielt udviklet til brug med **meget høje tilspændinger**. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.

Bortolerance (nominel  $\varnothing$ ): m7.

Tolerance, første trin (nominel  $\varnothing D_2$ ): h7.

**Bemærk:**

Nominel  $\varnothing$  og trirlængde kan konfigureres (kan vælges frit i området angivet i tabellen) og efter ønske.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft- $\varnothing D_s$	10 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,37 mm/o
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
$\varnothing D_2$ 2. Trin med fas h7	9 mm
Antal tænder Z	3
Spånnotlængde $L_c$	47 mm
Samlet længde L	89 mm
Trinhøjde $L_1$ min. - maks.	8,5 - 25,85 mm

Nominal $\varnothing D_c$	7,51 - 8,5 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. $\varnothing$	m7
Spidsvinkel	145 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Sænkeetrinvinkel	90 grader
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Trinbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
GG	egnet	130 m/min	K
GGG	egnet	80 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

