

**Garant**

**GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 10 stk. og opefter, TiAlN, til gevind: 3,98-4,5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	125042 3,98-4,5
GTIN	4062406159870
Artikelklasse	11E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trin, færdigslebne i henhold til dine ønsker.

Til udførelse af borer og 90° forsænkning i ét arbejdsstrin, uden værktøjsskift.

**3-skærsbor**, specielt udviklet til brug med **meget høje tilspændinger**. Særlig velegnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser. Diametertolerance, første trin: h7.

Bortolerance ( $\varnothing D_1$ ): m7.

Tolerance, første trin ( $\varnothing D_2$ ) h7.

**Bemærk:**

Nominal  $\varnothing$  og trindhøjde kan konfigureres (kan vælges frit i området angivet i tabellen) og efter ønske.

**Teknisk beskrivelse**

Spånnotlængde $L_c$	28 mm
Antal tænder Z	3
Samlet længde L	66 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Trindhøjde $L_1$ min. - maks.	4,5 - 15,4 mm
$\varnothing D_2$ 2. Trin med fas h7	5 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm/o

Nominal $\varnothing D_c$	3,98 - 4,5 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. $\varnothing$	m7
Spidsvinkel	145 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Sænkeetrinvinkel	90 grader
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Trinbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG	egnet	130 m/min	K
GGG	egnet	80 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

