

**CCMT 120404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120404 CA515 Type: CA515

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 380 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	GK

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning