

**WNMG 080412, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080412 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1 - 3,8 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Spånbryder	PS
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning