

**DCMT 11T308, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DCMT 11T308 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 390 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	HQ
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 390 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning