

**VBMT 110304, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Spånbrøder	HQ
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	VBMT 110304
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning