

**WN.G 080404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Spånryder	PS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Primær anvendelse	P
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning