

**VBMT 160408, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 160408 CA515 Type: CA515

Spånbryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 390 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 390 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning