

Garant GRIDLINE

**CNC-værktøjsskab komplet med skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:
1275/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Skab med cylinderlås kan aflåses centralt. Med forhøjet kant på 3 sider og **riflet gummiimåtte**. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne. Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970705.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	600 mm
Bredde	750 mm

Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttebredde i G	26
Nyttehøjde	1150 mm
Dybde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Vægt	150 kg
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	CNC-værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931155 1250
Dækplade i stål med forhøjet kant på 3 sider Mål i G 30X28	951970 30X28
Hyldeplade af rillet gummi Mål i G 30X28	951975 30X28