

Garant**Kopifræser 7° positiv, Weldon-skaft, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212115 20
GTIN	4045197746740
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Udhængslængde L ₁	47 mm
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Ø D ₃	10 mm
Skær-Ø D _c	20 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP