

Garant**Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	32 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Skær-Ø D _c	42 mm
Antal skær Z	6
Samlet længde L _{i alt}	40 mm

Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skafatudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804