

**Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215055 40/4   |
| GTIN                | 4045197750303 |
| Artikelklasse       | 220           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

**Advarsel:**

Uden Powercard!

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.  
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| passende vendeskærsplatter | SOMT 09T304          |
| Samlet længde $L_{i alt}$  | 40 mm                |
| Holdeboring-Ø              | 16 mm                |
| Antal skær Z               | 4                    |
| Vendeplatteskruesæt        | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Skær-Ø $D_c$               | 40 mm                |
| Skaftudførelse             | med boring           |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Indstillingsvinkel $\kappa$ | 90 grader    |
| Fræseanvendelse             | Hjørnefræser |
| Indvendig køling            | ja           |
| Produkttype                 | Hjørnefræser |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele  | 219810     |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP | 674252 9IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm       | 211750 2,2 |