

**Garant****eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Leveringsomfang:**

**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 20 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde L: 89 mm

Underlagsplatte 1,5°: 279819 1

Skrue til underlagsplatte: 259027 6

Klo, skrue , O-ring: 259036 15

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm

Samlet længde L	89 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Underlagsplatte 1,5°	279819 1
Passer til plattestørrelse	16 mm
Serie	Eco
Skrue til underlagsplatte	259027 6
Klo, skrue , O-ring	259036 15
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændeskrue	272500
Spændejernsenhed Type 15	259036 15
Skrue til underlagsplatte	272540
Skrue til underlagsplatte Type 6	259027 6
Underlagsplatte Type 1	279819 1