

**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse L: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271994 25/16
GTIN	4062406180799
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Leveringsomfang:**

**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde L: 101,5 mm

Underlagsplatte 1,5°: 279819 2

Skrue til underlagsplatte: 259027 6

Klo, skrue , O-ring: 259036 16

**Teknisk beskrivelse**

Passer til plattestørrelse	16 mm
Underlagsplatte 1,5°	279819 2

Skrue til underlagsplatte	259027 6
Samlet længde L	101,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Skafstørrelse	25 mm
Klo, skrue , O-ring	259036 16
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 2	279819 2
Skrue til underlagsplatte Type 6	259027 6
Spændejernsenhed Type 16	259036 16