

Garant**Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212150 66/6
GTIN	4045197750433
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Sikringsskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	6

Skær-Ø D _c	66 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærspalter	RD.. 12T3
Ø D ₃	54 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP