

**Garant****Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/7mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212150 80/7   |
| GTIN                | 4045197750440 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

**Advarsel:**

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 50 mm     |
| Ø $D_3$                          | 68 mm     |
| passende vendeskærsplatter       | RD.. 12T3 |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skær-Ø D <sub>c</sub>       | 80 mm                 |
| Sikringskrue-sæt            | 219807 (15IP; 3,8 Nm) |
| Antal skær Z                | 7                     |
| Holdeboring-Ø               | 27 mm                 |
| Vendeplatteskruesæt         | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Indvendig køling            | ja                    |
| Indstillingsvinkel κ        | 15-27 grader          |
| Fz Helix                    | 0,7                   |
| Skaftudførelse              | med boring            |
| Fræser egnet til platteform | rund                  |
| Fræseanvendelse             | Cirkulær fræsning     |
| Fræseanvendelse             | Ramping               |
| Deling af skærene           | ulige                 |
| Værktøjsudskiftning         | PowerCard             |
| Produkttype                 | Kopifræser            |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219807      |
| Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm       | 211750 3,8  |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219805      |