

**Garant****Kopifræser 7° positiv, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/4mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212160 42/4
GTIN	4045197750501
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

### Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2,5 \text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M16
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Sikringskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	42 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 12T3
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805