

**Garant****Kopifræser, med gevind, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 25
GTIN	4062406183820
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ .

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Indvendig køling	nej
Længde l	35 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde $L_{i alt}$	35 mm
Vendeplatteskrue	219875 (25IP 6,0 Nm)

Skafthudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 25IP	674252 25IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Spændeskruer	219874
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600