

Garant**Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212167 52/4
GTIN	4045197750549
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalaindelning af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.
 $a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	52 mm
Låseskivesæt	219955

passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Antal skær Z	4
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Ø D_3	36 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Låseskivesæt 10 dele	219955