

Garant**Kopfræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212167 80/6
GTIN	4045197750556
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skær-Ø D _c	80 mm
Antal skær Z	6
Låseskivesæt	219955
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Låseskivesæt 10 dele	219955
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800