

**Garant****Kopfræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212167 100/7
GTIN	4045197750563
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

**Anvendelse:**

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

**Advarsel:**

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	7
Holdeboring-Ø	32 mm

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Låseskivesæt	219955
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Ø $D_3$	84 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skafatudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Låseskivesæt 10 dele	219955
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800