

Garant**GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, ubelagt, Ø e8 DC: 2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201070 2L
GTIN	4062406184995
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Finafbalancerede værktøjer, særligt velegnet til brug med **hurtigløbsspindler**. Speciel geometri giver optimeret spåntransport vha. **nyudviklet afbalanceringsproces**. Utrolig rolig gang sikrer **fremragende overfladekvalitet**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal tænder Z	1
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader
Afbalanceringsgrad med skaft	G 1,8 med HA
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,04 mm
Skær-Ø D_c	2 mm
Skærlængde L_c	11 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,02 mm

Hjørnefasvinkel	90 grader
Serie	Master Alu
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
PMMA akryl	egnet	180 m/min	N
PE-HD	egnet	130 m/min	N
PA 66	egnet	150 m/min	N
PEEK	egnet	130 m/min	N
PF 31	egnet	110 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	140 m/min	N
CuZn	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		

tør	betinget egnet
Luft	betinget egnet
Services	
Skaftslibning Type HB	129100 HB