

Garant**Feedking high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 35/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindel**.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XD..070308
Skær-Ø D _c	35 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	5
Maks. skæredybde a _{p,maks}	0,85 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Ø D ₃	22 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	57 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Cirkulær borefræsning a_p	0,85 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	21 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,82 grader
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2