

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 35mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234010 35 |
| GTIN | 4045197740687 |
| Artikelklasse | 21S |

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 110509.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Skaftlængde L _s | 68 mm |
| Skaft-Ø D _s | 40 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 |
| Nyttelængde L ₁ | 140 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Serie | Power Drill |
| Nominel Ø D | 35 |
| til tomme-Ø | 1 3/8 tommer |
| Maks. justeringsgrænse V_{max} | 0,25 mm |
| Udhængslængde L_A | 166 mm |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6535 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6640 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB630 |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810 |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 4×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Betinget pakkeboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP | 239700 15IP |