

**Garant****RDMT 1003 MO, HB8520, Type: ST1100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212244 ST1100
GTIN	4045197750853
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDMT 1003 MO

Type: ST1100

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDMT 1003 MO
Type	ST1100
Skæremateriale	HM
Type	HB8520
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,22 mm
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning