

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4×D, Ø DC m7: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234010 15
GTIN	4045197740182
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 050204.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	60 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204
Skaftlængde L _s	50 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D _s	20 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	15
til tomme-Ø	19/32 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	74 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 5IP	239700 5IP
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP