

**Garant****FeedKing high-feed-fræser med cylinderskaft, til vendeskærsplatter XD..****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212902 18/2L
GTIN	4045197649348
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dynamisk** virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindlet**.

**Fordel:**

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	30 mm
Skaft- $\emptyset D_s$ h6	16 mm
Antal skær Z	2
$\emptyset D_3$	5 mm
passende vendeskærsplatter	XD..070308
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,85 mm
Skær- $\emptyset D_c$	18 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	160 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\emptyset D_{\text{ maks}}$	34 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	4,29 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\max}$	4 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,85 mm
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel $\kappa$	10 grader
Skafform	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/212902-18/2L>