

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 41mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234000 41     |
| GTIN                | 4045197740090 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 130511.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt        | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511          |
| Skaftlængde L <sub>s</sub> | 68 mm                |
| Antal skær Z               | 1                    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 40 mm                |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 82 mm                |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Serie   | Power Drill             |
| Nominel Ø D                                       | 41                      |
| Maks. justeringsgrænse $V_{max}$                  | 0,25 mm                 |
| Udhængslængde $L_A$                               | 111 mm                  |
| Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6535                  |
| Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6640                  |
| Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB630                   |
| Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810                  |
| Boreddybde for vendeplattebor op til              | 2×D                     |
| Skaft   | ISO 9766                |
| Boranvendelse                                     | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                                     | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                                     | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                                     | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                                     | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                                     | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                                  | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                              | HPC                     |
| Produkttype                                       | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP    | 674252 20IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP                            | 239700 20IP |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm        | 659874 50   |
|  | 659957 1600 |

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 1600 cNm

---