

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 223300 200/20 |
| GTIN                | 4960664732807 |
| Artikelklasse       | 250           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

**Fordel:**

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekræfter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

**Teknisk beskrivelse**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Skær-Ø $D_c$              | 200 mm |
| Skrue til klemkile        | 229721 |
| Antal skær Z              | 20     |
| Maks. udv. Ø $D_{maks}$   | 209 mm |
| Samlet længde $L_{i,alt}$ | 63 mm  |
| Klemkile                  | 229720 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| passende vendeskærsplatter           | PN.. 1106  |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 6 mm       |
| Holdeboring-Ø                        | 60 mm      |
| Skaftudførelse                       | med boring |
| Indstillingsvinkel $\kappa$          | 70 grader  |
| Indvendig køling                     | nej        |
| Produkttype                          | Planfræser |

---

## Tilbehør

|           |        |
|-----------|--------|
| Klemkile  | 229720 |
| Kileskrue | 229721 |