

**Planfræser 70° MFK, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

**Fordel:**

- **Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.**
- **Reducerede skærekrafter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.**

**Teknisk beskrivelse**

Klemkile	229720
Holdeboring-Ø	60 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Skrue til klemkile	229721
Antal skær Z	24
passende vendeskærsplatter	PN.. 1106

Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	259 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	63 mm
Skær- $\varnothing D_c$	250 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	70 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Klemkile	229720
Kileskrue	229721