

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	223320 GG
GTIN	4960664732883
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Pentagonale vendeplatter med 10 skær af hensyn til rentabel og stabil bearbejdning.  
GL - Overfladeorienteret geometri.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Planskær: 2,6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,12 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	GG
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12 mm
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNEG 1106XNEN-GL
Type	PR1510
Skæremateriale	HM

Planskær	2,6 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
tør	egnet		
Luft	egnet		