

Garant**HM-kopifræser lang, Cylinderskaft, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212590 20
GTIN	4045197761385
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Massivt hårdmetal – til store bearbejdningsdybder og minimering af vibrationer.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	140 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Antal skær Z	2
Vendeplatteskrue	219874 (20IP; 5,0 Nm)
$\varnothing d_1$	17,5 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	219871
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP