


**Garant****Fræsevendeplatte Ø 16 mm, Type: ST1400****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212724 ST1400 |
| GTIN                | 4045197761637 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.**

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.**

**Anvendelse:**

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Tilspænding  $f_z$  i stål < 60 HRC: 0,2 mm

Type: HB7520

**Teknisk beskrivelse**

|   |        |
|---|--------|
| Type  | ST1400 |
| Type  | HB7520 |
| Hjørneradius                                      | 1 mm   |
| Skæremateriale                                    | HM     |
| Hjørneradius R                                    | 1 mm   |
| Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner   | 0,3 mm |
| Tilspænding $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,3 mm |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding $f_z$ i stål < 60 HRC | 0,2 mm                        |
| Antal skift/skær                  | 1                             |
| Produkttype                       | Vendeskærsplatte til fræsning |