


Garant**Fræsevendeplatte Ø 20 mm, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Tilspænding f_z i stål < 60 HRC: 0,25 mm

Type: HU7810

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Type	HU7810
Hjørneradius	1 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	1 mm
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,35 mm
Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,35 mm

Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,25 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning