


Garant**Fræsevendeplatte Ø 20 mm, Type: HART****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212731 HART |
| GTIN | 4045197761699 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Tilspænding f_z i stål < 60 HRC: 0,25 mm

Type: HB7705

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------|
| Type | HÅRD |
| Type | HB7705 |
| Hjørneradius | 1 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Hjørneradius R | 1 mm |
| Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner | 0,35 mm |
| Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ² | 0,35 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f_z i stål < 60 HRC | 0,25 mm |
| Antal skift/skær | 1 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |