

**Garant****Krympepatron, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302225 4
GTIN	2050001838926
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Udvendig Ø D	22 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Adapter	SK 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30