

**Garant****Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 middel, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306541 22
GTIN	4045197763549
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræerspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræerspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	75 mm
Ekstra fræerspændemøtrik nr. 309860 / 309861	22
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	19 mm
Udvendig Ø D	48 mm
passende specialnøgle nr. 309840	22

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Adapter	HSK-A 63 middel
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22