

Garant**Krympepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303405 10
GTIN	4045197763648
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	24 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Adapter	BT 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 30	354225 30
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Underskab	354290
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1