

Garant
CNMG 160612, Type: HB7020

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250170 HB7020 |
| GTIN | 4045197764041 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

 Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 350 m/min |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 8 mm |
| Spånbryder | SM |
| Hjørneradius | 1,2 mm |
| Type | HB7020 |
| Primær anvendelse | P |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160612 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |