

Garant
CNMG 190616, Type: HB7020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190616 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SM

Tolerance: M

 Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånryder	SM
Hjørneradius	1,6 mm
Type	HB7020

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning