

**Garant****CNMG 160616, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	SG
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020

Skæredybde $a_p$	1,5 - 8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning