

**Garant****Kopifræser 7° positiv, Weldon-skaft, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212115 25
GTIN	4045197746757
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	100 mm
Udhængslængde $L_1$	48 mm
Antal skær Z	3
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Ø $D_3$	15 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	15-30 grader

Skafatudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804