

Garant

Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212130 52/5
GTIN	4045197750211
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantlitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D_c	52 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Ø D_3	42 mm
Antal skær Z	5
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skafatudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP