

**HOLEX****Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Artikelklasse	220

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

**Advarsel:**

Uden Powercard!

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.  
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	5

Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810