

**Garant****Kopifræser 7° positiv, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212140 25/3
GTIN	4045197750266
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2\text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M12
Antal skær Z	3
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm

Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8