

HOLEX**Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Artikelklasse	220

Beskrivelse**Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

Advarsel:

Uden Powercard!

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Skær-Ø D_c	80 mm
Antal skær Z	6

passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP