

**HOLEX****Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/8mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Artikelklasse	220

## Beskrivelse

### Udførelse:

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

### Advarsel:

Uden Powercard!

### Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

## Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Holdeboring-Ø	32 mm

Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810