

Garant**GARANT Softcut® HSI, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 6$ mm vælges.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	4
passende vendeskærsplatter	SO.. 0836..

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Holdegevind M	M16
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP